

**Garant****SC.T 120404, Gatunek: HB7120-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260765 HB7120-1
GTIN	4045197818614
Klasa artykułu	21G

## Opis

SC.T 120404 HB7120-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

posuw f: 0,1 - 0,3 mm/obr,

## Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia