

Garant**TC.T 110202, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260980 HB7120-1
GTIN	4045197818744
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 110202 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\min}$.	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia