

Garant**TC.T 16T304, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 16T304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7120-1

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia