

Garant**TCMT 16T308, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260988 HB7120-1
GTIN	4045197818775
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia