

**VBMT 160404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261152 HB7120-1
GTIN	4045197818812
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Gatunek	HB7120-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia