

Garant**VB.T 160404, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 160404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
promień naroża	0,4 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia