

Garant**CC.T 060204, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260052 HB7140-1
GTIN	4045197818959
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060204 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	lekko załamane
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	VS

Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CC.T 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia