

Garant**CC.T 120404, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7140-1
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm

Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia