

Garant**CC.T 09T304, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260150 HB7140-1
GTIN	4045197819048
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T304 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 320 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 320 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1

Warunki skrawania	lekkie załamane
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia