

Garant**DCMT 070204, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260353 HB7140-1
GTIN	4045197819093
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 070204 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia