

Garant**DC.T 070202, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070202 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,15 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	1,75 mm
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia