

Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260452 HB7140-1
GTIN	4045197819147
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070204 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Łamacz wiórów	VM

Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	0,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia