

Garant**SCMT 09T308, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260763 HB7140-1
GTIN	4045197819253
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T308 HB7140-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm

Gatunek	HB7140-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia