

**TCMT 110202, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260950 HB7140-1
GTIN	4045197819284
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110202 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,15 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia