

Garant**TCMT 110208, Gatunki: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260954 HB7140-1
GTIN	4045197819307
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110208 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110208
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia