

**VBMT 110302, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261142 HB7140-1
GTIN	4045197819376
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 110302 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VS
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110302
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia