

**VBMT 110304, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 110304 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1,75 mm

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia