

**VBMT 160408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261154 HB7140-1
GTIN	4045197819413
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VBMT 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia