

**Garant**
**VB.T 160404, Gatunek: HB7140-1**


### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Klasa artykułu	21G

### Opis

VB.T 160404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

### Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia