

Garant**VB.T 160408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261234 HB7140-1
GTIN	4045197819444
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia