

Garant**VC.T 110304, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 110304 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	1,75 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia