

**Garant****VC.T 160408, Gatunek: HB7140-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261374 HB7140-1
GTIN	4045197819499
Klasa artykułu	21G

### Opis

VC.T 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia