

Garant**Przecinaki, prawe, szer. trzonu / szer. skrawania W: 12/2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273757 12/2
GTIN	4045197584137
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

chłodzenie wewnętrzne: nie

głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$: 14 mm

Szerokość funkcjonalna L_4 : 12 mm

długość główki L_1 : 31,5 mm

szerokość chwytu: 12 mm

długość całkowita L: 150 mm

śruba: 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L_4	12 mm
szerokość chwytu	12 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	14 mm
długość główki L_1	31,5 mm
Szerokość skrawania W	2 mm

śruba	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
długość całkowita L	150 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruba zaciskowa	279902
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba zaciskowa Typ 4	279815 4