


**WCHX 060204, typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268482 ALU
GTIN	4045197470584
Klasa artykułu	21K

**Opis****Pasuje do :**

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 11.  
pasują do Ø narzędzia D: 11 mm

Gatunek: HU70AL

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 300 - 600 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 180 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	300 - 600 m/min
Zastosowanie dodatkowe	K
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	180 m/min
typ	ALU
Gatunek	HU70AL
Materiał ostrza &nbsp;	HM

Seria	narzędzia do toczenia i wiercenia 5 w 1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 060204
pasują do Ø narzędzia D	11 mm