

**Garant****Oprawki przecinaków tokarskich, lewe, Szerokość trzonu / skrawania W:  
20/3L mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273761 20/3L
GTIN	4045197643834
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność. 12,5xw (**głębokość wcinania do 37,5 mm**)

**wskazówka:**

Maks. wymiar  $\varnothing$  = ograniczona  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.  
Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem.  
Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

chłodzenie wewnętrzne: nie

$\varnothing$  maks.: 75 mm

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks.}}$ : 37,5 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 21,5 mm

długość główki  $L_1$ : 54 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 150 mm

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	54 mm
Szerokość funkcjonalna $L_4$	21,5 mm
Szerokość skrawania W	3 mm

szerokość chwytu	20 mm
głębokość podcięcia $t_{maks.}$	37,5 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
długość całkowita L	150 mm
Ø maks.	75 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6