


**WCHX 090308, typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268490 ALU
GTIN	4045197470829
Klasa artykułu	21K

Opis**Pasuje do :**

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 18.

pasują do Ø narzędzia D: 18 mm

Gatunek: HU70AL

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 300 - 600 m/min

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe: 180 m/min

Opis techniczny

typ	ALU
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	300 - 600 m/min
Zastosowanie dodatkowe	K
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	180 m/min
Zastosowanie główne	N
Gatunek	HU70AL
Materiał ostrza 	HM

Seria	narzędzia do toczenia i wiercenia 5 w 1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 090308
pasują do Ø narzędzia D	18 mm