

mato

Wężyki pancerne ze złączką przesuwą, Ø16 mm, ciśnienie rozrywające 1650 bar, gwint przyłączeniowy: M10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083588 M10
GTIN	4016553256678
Klasa artykułu	08H

Opis

Pasuje do :

Smarownice z gwintem M10×1.
długość całkowita: 300 mm

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy	M10
długość całkowita	300 mm