

Garant**Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273757 25/3
GTIN	4045197538345
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Opis techniczny

śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	21 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość główki L_1	36,5 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość chwytu b	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie

możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600