



Tarcze zabierakowe z krótkim stożkiem wg DIN 55027, Ø d1 / stożka: 160/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

Od strony maszyny obrobione na gotowo, od str. uchwytu splanowane.

Zastosowanie:

Do dodatkowego montażu uchwytów tokarskich z osadzeniem cylindrycznym wg DIN 6350 A. **Ze względu na mniejszy wysięg od wrzeciona zaleca się mocowanie bezpośrednie na wrzecionie uchwytów tokarskich z krótkim stożkiem.**

do końcówek wrzecion wg DIN 55027 lub ISO 702/III (zgodna
ze starą DIN 55022) z trzpieniami mocującymi i nakrętkami.

Materiał:

Żeliwo specjalne.

Ø stożka d₂: 82,575 mm

grubość B: 21 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

Opis techniczny

grubość B	21 mm
-----------	-------

Ø stożka d ₂	82,575 mm
wielkość stożka	5
liczba trzpieni mocujących	4
Ø zewn. d ₁	160 mm