



Głowice do szybkowymiennych imaków nożowych, Typ: A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	318000 A
GTIN	4045197315694
Klasa artykułu	36A

Opis

Zastosowanie:

Głowicę imaka nożowego należy ustawić płasko szlifowaną powierzchnią podstawy na możliwie płaskim suporcie i zamocować. Uprzednio należy odpowiednio wytoczyć otwór tarczy centrującej. Ustawianie przeprowadza się za pomocą wytaczaka zamocowanego w uchwycie, ustawionego pod odpowiednim kątem w stosunku do tarczy. Następnie należy ustawić wskazówkę tarczy kątovej na zero i dociągnąć śrubę mocującą. W przypadku toczenia dokładnego lub zgrubnego zaleca się zabezpieczyć kołek 2 kołkami ustalającymi. Wykonano przewidziane do tego celu otwory.

w dostawie::

W zestawie 1 dźwignia mimośrodowa do nr 318000, 1 klucz do mocowania do nr 318100; 318200.

wskazówka:

Głowica uchwytu i uchwyt typ E dostępne na zamówienie.

Wykonanie oraz dalsze zastosowanie zob. tabela na stronie 896.

maks. moc napędu tokarki: 1,472 kW

maksymalna szerokość sań SB: 100 mm

maksymalna wysokość noża h: 20 mm

Ø otworu głowicy: 20 mm

Ø otworu w płytce centrującej: 10 mm

szerokość: 100 mm

Opis techniczny

wysokość	54 mm
maksymalny wysięg A	48 mm
maksymalna wysokość noża h	20 mm
typ	A
Ø otworu w płycie centrującej	10 mm
Ø otworu głowicy	20 mm
maksymalna szerokość sań SB	100 mm
maks. moc napędu tokarki	1,472 kW
szerokość	100 mm
Rodzaj produktu	Akcesoria do imaków nożowych

Akcesoria

Szybkowymienne zwrotne imaki nożowe, bez noży Typ AIG	318800 AIG
Szybkowymienne zwrotne imaki nożowe, bez noży Typ AFG	318700 AFG
Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ A20/90	318100 A20/90
Szybkowymienne imaki z otworem cylindrycznym Typ A	318300 A
Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ A20/75	318100 A20/75
Szybkowymienne imaki do wytaczaków Typ A	318200 A
Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ A16/75	318100 A16/75
Szybkowymienne imaki do noży tokarskich Typ A16/90	318100 A16/90
Szybkowymienne imaki nożowe do przecinania, bez noży Typ A	318600 A
Komplety obejm dociskowych pasują do głowic imaków nożow. A	318150 A