



Oprawki Weldon VARIA, V5, Ø mocowania D1: 10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319829 10
GTIN	2050001077943
Klasa artykułu	33E

Opis

Zaleta:

- **szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;**
- **narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;**
- **krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

Wersja bardzo krótka na zamówienie. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	29 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm

Karta danych

Ø zewn. D	35 mm
adapter	V5
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe