



Aparaty do gwintowania z wielozakresowymi tulejkami zaciskowymi Rubber Flex, Typ: M3-12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	333500 M3-12
GTIN	4045197312686
Klasa artykułu	35D

Opis

Wykonanie:

- do maszyn o jednym kierunku obrotów,
- regulowane, poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni gwintownik przed złamaniem,
- kompensacja długości odpowiednio przy odciąganiu i nacisku wyrównuje różnicę między posuwem maszyny a skokiem gwintu,
- funkcja automatycznego posuwu zapewnia kalibrowany gwint,
- automatyczny mechanizm szybkiego powrotu 1,6 : 1,
- prawobieżne, a także lewobieżne bez przestawiania,
- zastosowanie tulejek zaciskowych Rubber-Flex albo końcówek szybkowymiennych.
- **Krótkie ugięcie nakroju umożliwia usuwanie wiórów bez uszkodzenia gwintu.**

Wielkości M3–M12 oraz M10–M30 z podwójnym mocowaniem.

Objaśnienie:

Nakrętka do dokł. regulacji głębokości gwintu, $\pm 0,1$ mm

Zastosowanie:

- nacinanie gwintów dokładnie odpowiadających normie,
- bez wcześniejszego ustawiania na prawe i lewe gwinty, do użycia do otworów ślepych i przelotowych.
- mocowanie w obrotowym wrzecionie.

w dostawie::

Wraz z ramieniem trzymającym, a w nr 333500 także 2 szczękami mocującymi wielozakresowymi (Rubber-Flex), 2 klucz płaski i 1 wkrętak do śrub sześciokątnych odpowiednio do aparatu!

Wyp. dodatkowe:

Wielozakresowe tulejki zaciskowe (Rubber Flex) nr 333640, zamienne elementy mocujące nr 333630, patrz lista części zamiennych.

wskazówka:

Odpowiednie chwytły stożkowe nr 342500; 342600.

w zakresie: M3-12

zakres Ø 1. tulejki zaciskowej: 3,5 - 6,5 mm

zakres Ø 2. tulejki zaciskowej: 6,5 - 10 mm

maks. prędkość obrotowa (dosuw): 1100 min⁻¹

wielkość posuwu automatycznego: 15 mm

długość całkowita: 176 mm

Opis techniczny

w zakresie	M3-12
gniazdo do stożka wg DIN 238	B 16
wielkość posuwu automatycznego	15 mm
Ø korpusu	70 mm
zakres Ø 2. tulejki zaciskowej	6,5 - 10 mm
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	1100 min ⁻¹
zakres Ø 1. tulejki zaciskowej	3,5 - 6,5 mm
masa	1,7 kg
długość całkowita	176 mm
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

Akcesoria

Elementy mocujące pasują do typu M3-12	333630 M3-12
Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania Ø chwytów 6,5-10 mm	333640 6,5-10
Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania Ø chwytów 3,5-6,5 mm	333640 3,5-6,5

