



Aparaty do gwintowania z wielozakresowymi tulejkami zaciskowymi Rubber Flex, Typ: M5-20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	333500 M5-20
GTIN	4045197312693
Klasa artykułu	35D

Opis

Wykonanie:

- do maszyn o jednym kierunku obrotów,
- regulowane, poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni gwintownik przed złamaniem,
- kompensacja długości odpowiednio przy odciąganiu i nacisku wyrównuje różnicę między posuwem maszyny a skokiem gwintu,
- funkcja automatycznego posuwu zapewnia kalibrowany gwint,
- automatyczny mechanizm szybkiego powrotu 1,6 : 1,
- prawobieżne, a także lewobieżne bez przestawiania,
- zastosowanie tulejek zaciskowych Rubber-Flex albo końcówek szybkowymiennych.
- **Krótkie ugięcie nakroju umożliwia usuwanie wiórów bez uszkodzenia gwintu.**

Wielkości M3–M12 oraz M10–M30 z podwójnym mocowaniem.

Objaśnienie:

Nakrętka do dokł. regulacji głębokości gwintu, $\pm 0,1$ mm

Zastosowanie:

- **nacinanie gwintów dokładnie odpowiadających normie,**
- **bez wcześniejszego ustawiania na prawe i lewe gwinty, do użycia do otworów ślepych i przelotowych.**
- **mocowanie w obrotowym wrzecionie.**

w dostawie::

Wraz z ramieniem trzymającym, a w nr 333500 także 2 szczękami mocującymi wielozakresowymi (Rubber-Flex), 2 klucz płaski i 1 wkrętak do śrub sześciokątnych odpowiednio do aparatu!

Wyp. dodatkowe:

Wielozakresowe tulejki zaciskowe (Rubber Flex) nr 333640, zamienne elementy mocujące nr 333630, patrz lista części zamiennych.

wskazówka:

Odpowiednie chwytły stożkowe nr 342500; 342600.

w zakresie: M5-20

zakres Ø 1. tulejki zaciskowej: 4,5 - 10 mm

zakres Ø 2. tulejki zaciskowej: 10 - 16 mm

maks. prędkość obrotowa (dosuw): 750 min⁻¹

wielkość posuwu automatycznego: 22 mm

długość całkowita: 244 mm

Opis techniczny

zakres Ø 2. tulejki zaciskowej	10 - 16 mm
gniazdo do stożka wg DIN 238	B 22
zakres Ø 1. tulejki zaciskowej	4,5 - 10 mm
wielkość posuwu automatycznego	22 mm
masa	3,7 kg
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	750 min ⁻¹
w zakresie	M5-20
Ø korpusu	85 mm
długość całkowita	244 mm
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

Akcesoria

Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania Ø chwytów 9-15 mm	333640 9-15
Elementy mocujące pasują do typu M3-12	333630 M3-12
Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania Ø chwytów 4,5-10 mm	333640 4,5-10

