



## Aparaty do gwintowania z wielozakresowymi tulejkami zaciskowymi Rubber Flex, Typ: M10-30



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	333500 M10-30
GTIN	4045197312709
Klasa artykułu	35D

### Opis

#### Wykonanie:

- do maszyn o jednym kierunku obrotów,
- regulowane, poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni gwintownik przed złamaniem,
- kompensacja długości odpowiednio przy odciąganiu i nacisku wyrównuje różnicę między posuwem maszyny a skokiem gwintu,
- funkcja automatycznego posuwu zapewnia kalibrowany gwint,
- automatyczny mechanizm szybkiego powrotu 1,6 : 1,
- prawobieżne, a także lewobieżne bez przestawiania,
- zastosowanie tulejek zaciskowych Rubber-Flex albo końcówek szybkowymiennych.
- **Krótkie ugięcie nakroju umożliwia usuwanie wiórów bez uszkodzenia gwintu.**

Wielkości M3–M12 oraz M10–M30 z podwójnym mocowaniem.

#### Objaśnienie:

Nakrętka do dokł. regulacji głębokości gwintu,  $\pm 0,1$  mm

#### Zastosowanie:

- nacinanie gwintów dokładnie odpowiadających normie,
- bez wcześniejszego ustawiania na prawe i lewe gwinty, do użycia do otworów ślepych i przelotowych.
- mocowanie w obrotowym wrzecionie.

**w dostawie::**

Wraz z ramieniem trzymającym, a w nr 333500 także 2 szczękami mocującymi wielozakresowymi (Rubber-Flex), 2 klucz płaski i 1 wkrętak do śrub sześciokątnych odpowiednio do aparatu!

**Wyp. dodatkowe:**

Wielozakresowe tulejki zaciskowe (Rubber Flex) nr 333640, zamienne elementy mocujące nr 333630, patrz lista części zamiennych.

**wskazówka:**

Odpowiednie chwytły stożkowe nr 342500; 342600.

w zakresie: M10-30

zakres  $\varnothing$  1. tulejki zaciskowej: 10 - 16 mm

zakres  $\varnothing$  2. tulejki zaciskowej: 16 - 23 mm

maks. prędkość obrotowa (dosuw): 350 min<sup>-1</sup>

wielkość posuwu automatycznego: 30 mm

długość całkowita: 303 mm

**Opis techniczny**

$\varnothing$ korpusu	108 mm
masa	7,2 kg
wielkość posuwu automatycznego	30 mm
gniazdo do stożka wg DIN 238	B 24
długość całkowita	303 mm
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	350 min <sup>-1</sup>
zakres $\varnothing$ 1. tulejki zaciskowej	10 - 16 mm
zakres $\varnothing$ 2. tulejki zaciskowej	16 - 23 mm
w zakresie	M10-30
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

**Akcesoria**

Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania $\varnothing$ chwytów 16-23 mm	333640 16-23
--	--------------

Wielozakresowe tulejki zaciskowe Rubber Flex zakres mocowania $\varnothing$ chwytów 10-16 mm	333640 10-16
--	--------------