



## Aparat do gwintowania z końcówkami szybkowymiennymi, Typ: M3-12



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	333600 M3-12
GTIN	4045197312716
Klasa artykułu	35D

### Opis

#### Wykonanie:

- Krótkie ugięcie nakroju umożliwia usuwanie wiórów bez uszkodzenia gwintu.
- do maszyn o jednym kierunku obrotów,
- regulowane, poślizgowe sprzęgło bezpieczeństwa chroni gwintownik przed złamaniem,
- kompensacja długości odpowiednio przy odciąganiu i nacisku wyrównuje różnicę między posuwem maszyny a skokiem gwintu,
- funkcja automatycznego posuwu zapewnia kalibrowany gwint,
- automatyczny mechanizm szybkiego powrotu 1,6 : 1,
- prawobieżne, a także lewobieżne bez przestawiania,
- zastosowanie tulejek zaciskowych Rubber-Flex albo końcówek szybkowymiennych.

#### Zastosowanie:

- mocowanie w obrotowym wrzecionie.
- nacinanie gwintów dokładnie odpowiadających normie,
- bez wcześniejszego ustawiania na prawe i lewe gwinty, do użycia do otworów ślepych i przelotowych.

#### w dostawie::

Rączka do mocowania, a przy nr 333500 również 2 wielozakresowe tulejki zaciskowe (Rubber-Flex), 2 klucze płaskie oraz 1 klucz trzypiętowy 6-kątny, w zależności od aparatu!

#### Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne nr 335420 – 335640.

Zapassowe urządzenie mocujące, nr 333630 (patrz lista części zamiennych).

**wskazówka:**

Odpowiednie chwytły stożkowe nr 342500; 342600.

w zakresie: M3-12

zakres Ø 1. tulejki zaciskowej: 3,5 - 6,5 mm

zakres Ø 2. tulejki zaciskowej: 6,5 - 10 mm

maks. prędkość obrotowa (dosuw): 1100 min<sup>-1</sup>

wielkość posuwu automatycznego: 15 mm

długość całkowita: 176 mm

## Opis techniczny

długość całkowita	176 mm
zakres Ø 2. tulejki zaciskowej	6,5 - 10 mm
zakres Ø 1. tulejki zaciskowej	3,5 - 6,5 mm
masa	1,7 kg
wielkość posuwu automatycznego	15 mm
gniazdo do stożka wg DIN 238	B 16
Ø korpusu	70 mm
w zakresie	M3-12
maks. prędkość obrotowa (dosuw)	1100 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

## Akcesoria

Chwył trzpieniowy ze stożkiem MK MK / stożek uchwytu wiertarskiego 1/16	342500 1/16
Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna MK / stożek uchwytu wiertarskiego 4/16	342600 4/16
Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna MK / stożek uchwytu wiertarskiego 2/16	342600 2/16
Chwył trzpieniowy ze stożkiem MK MK / stożek uchwytu wiertarskiego 2/16	342500 2/16
	342600 1/16

Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna  
MK / stożek uchwytu wiertarskiego 1/16

Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK MK / stożek uchwytu  
wiertarskiego 4/16

342500 4/16

Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK wersja precyzyjna  
MK / stożek uchwytu wiertarskiego 3/16

342600 3/16

Chwyty trzpieniowe ze stożkiem MK MK / stożek uchwytu  
wiertarskiego 3/16

342500 3/16