

Garant**Aparat do gwintowania, Typ: 20/2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334100 20/2
GTIN	4045197152350
Klasa artykułu	31M

Opis**Wykonanie:**

- **Z wbudowaną przekładnią zwrotną zapewniającą automatyczny powrót. Po osiągnięciu głębokości gwintu aparat się przełącza automatycznie przez podniesienie wrzeciona maszynowego (system kulowy mało zużywający się!).**
- **Przyśpieszony powrót (ok. czynnika $1,8 \times n_{\max}$).**
- **Kompensacja długości przy odciąganiu.**
- **Z ramieniem zatrzymującym do zabezpieczenia obrotu.**
- **Bezobsługowe**
- **Do zastosowania do gwintów prawych i lewych.**
- **Z systemem szybkowymiennym.**

Zastosowanie:

Do maszynowego nacinania gwintów na wiertarkach z posuwem ręcznym i bez automatycznego powrotu wrzeciona. Do nacinania gwintów przelotowych (z końcówkami nr 335420; 335430) lub nieprzelotowych (z końcówkami nr 335610; 335620).

Wyp. dodatkowe:

Wkładki szybkowymienne zob.: nr 335420; 335430 (**bez** sprzęgła przeciążeniowego), nr 335610; 335620 (**ze** sprzęgłem przeciążeniowym).

w zakresie: M8-20

maks. prędkość obrotowa (dosuw): 500 min^{-1}

kompensacja długości przy odciąganiu: 16,5 mm

długość od wrzeciona obrabiarki: 170 mm

L₁: 86 mm

droga wyczepiania B: 8 mm

Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa (dosuw)	500 min ⁻¹
Ø zewn. D	100 mm
Ø D ₁	31 mm
w zakresie	M8-20
L ₁	86 mm
długość od wrzeciona obrabiarki	170 mm
droga wyczepiania B	8 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	16,5 mm
Ø D ₂	50 mm
chwyt stożkowy	2
Rodzaj produktu	Aparat do gwintowania

Akcesoria

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm	335620 11
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm	335620 6
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 7 mm	335430 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm	335620 7
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 16 mm	335620 16
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 16 mm	335430 16

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm	335430 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm	335430 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm	335620 10
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 14 mm	335430 14
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm	335430 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 14 mm	335620 14
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm	335620 9
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm	335620 8
Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 12 mm	335620 12
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 12 mm	335430 12
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm	335430 11
Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 6 mm	335430 6