

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym,
M6-20, Ø chwytu gwintownika: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335620 6
GTIN	4045197152718
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 50 mm

Ø chwytu d: 31 mm

długość przyłącza L: 35 mm

długość wysięgu H: 34 mm

chwyt kwadratowy: 4,9 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	6 mm
----------------------	------

chwyt kwadratowy	4,9 mm
Zakres gwintownika	M6-20
Ø zewn. D	50 mm
ø chwytu d	31 mm
długość przyłącza L	35 mm
długość wysięgu H	34 mm