



Zestaw wkładek szybkowymiennych M3-M12 bez sprzęgła poślizgowego przeciążeniowego, 9-elem., M6-20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	335470
GTIN	4045197335999
Klasa artykułu	32H

Opis

Pasuje do:

· **Specjalnie do wymiennych uchwytów do gwintowania, nr 335340; 335370.**

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Opis techniczny

Zakres gwintu	M6-20
Rodzaj produktu	Wkładka szybkowymienna