



## MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, typ: 0,2-3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	308382 0,2-3
GTIN	4045197556851
Klasa artykułu	31H

### Opis

#### Wykonanie:

- prawo- i lewobieżne
- bicie < 0,01 mm
- przenoszony moment obrotowy 7 Nm
- dopuszczalna prędkość obrotowa: 60000 obr./min
- dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.

#### w dostawie::

Z kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.

#### Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880,

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: E

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Ø zewn. D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

klucz zamienny: 627425\_2

### Opis techniczny

zakres mocowania Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
klucz zamienny	627425_2

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø zewn. D	19 mm
adapter	HSK-E 25 A = 37
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Strategia skrawania	HSC

## Aksesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 2 mm

627425 2