

Garant
MicroClamp – precyzyjny uchwyt wiertarski, HSK-E 40 A = 46, Typ: 0,2-3

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 308394 0,2-3 |
| GTIN | 4045197556875 |
| Klasa artykułu | 31H |

Opis
Wykonanie:

- prawo- i lewobieżne
- bicie < 0,01 mm
- przenoszony moment obrotowy 7 Nm
- dopuszczalna prędkość obrotowa: 60000 obr./min
- dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.

w dostawie::

Z kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880,

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania $\varnothing D_1$: 0,2 - 3,4 mm

\varnothing zewn. D: 19 mm

$\varnothing D_2$: 12 mm

klucz zamienny: 627425 2

Opis techniczny

| | |
|------------------------------------|--------------|
| zakres mocowania $\varnothing D_1$ | 0,2 - 3,4 mm |
| klucz zamienny | 627425 2 |
| $\varnothing D_2$ | 12 mm |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Ø zewn. D | 19 mm |
| adapter | HSK-E 40 A = 46 |
| Norma na uchwyt | DIN 69893 |
| Norma na uchwyt | ISO 12164-1 |
| Kształt | E |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ . |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Mikro uchwyty wiertarskie |

Aksesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 2 mm

627425 2

Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 2 mm

627481 2