

## Garant

### Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 50



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	308620 50
GTIN	4045197150950
Klasa artykułu	31Z

#### Opis

##### Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

##### wskazówka:

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

**uszczelnione** pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

norma na sworznie dociągające: DIN 69872

Ø kołnierza D: 36 mm

Ø główki D<sub>1</sub>: 28 mm

Długość całkowita L: 74 mm

L<sub>1</sub>: 34 mm

gwint M: M24

maks. moment obrotowy dokręcania: 150 Nm

#### Opis techniczny

L <sub>1</sub>	34 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm

Długość całkowita L	74 mm
do stożka niesamohamownego	50
Ø główki D <sub>1</sub>	28 mm
gwint M	M24
Ø kołnierza D	36 mm
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	DIN 69872
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308825 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50