

**HOLEX****Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L<sub>1</sub> = 26 mm), z otworem Ø 7 mm, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308625 40
GTIN	4045197485878
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

**Zastosowanie:**

do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT), w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi) w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

**wskazówka:**

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym. Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia. ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.

**Opis techniczny**

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
do stożka niesamohamownego	40
kąt A	15 stopni
L <sub>1</sub>	26 mm
gwint M	M16

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø kołnierza D	23 mm
Ø головки D <sub>1</sub>	19 mm
Długość całkowita L	54 mm
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	z otworem Ø 7 mm
norma na sworznie dociągające	ISO 7388-3
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872), pasują do stożków niesamohamownych o wielkości: 40

308820 40