

**HOLEX****Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308700 40
GTIN	4045197151025
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**wskazówka:**

**uszczelnione** pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia. Brak pasującego klucza mocującego.

**Opis techniczny**

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
gwint M	M16
Ø główki D <sub>1</sub>	21,1 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Ø kołnierza D	25,1 mm

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Długość całkowita L	53 mm
do stożka niesamohamownego	40
rozwartość klucza	22 mm
Właściwości otworu	bez otworu
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające