

Garant**Sworznie dociągające kształt B, z otworem, do stożka niesamohamownego:
40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308640 40
GTIN	4045197150967
Klasa artykułu	31Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

gwint M	M16
Długość całkowita L	44,5 mm
L ₁	16,25 mm
Ø kołnierza D	22,5 mm

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Ø główki D ₁	18,95 mm
do stożka niesamohamownego	40
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	ISO 7388
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------