

**Garant****Sworznie dociągające kształt B, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308640 50
GTIN	4045197150974
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

**Zastosowanie:**

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

**wskazówka:**

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

**Opis techniczny**

Ø kołnierza D	36 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
Ø головки D <sub>1</sub>	29,1 mm
gwint M	M24

Długość całkowita L	65,5 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
do stożka niesamohamownego	50
L <sub>1</sub>	25,55 mm
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	ISO 7388
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308825 50