

HOLEX®**Specjalne sworznie dociągające, z otworem, do stożka niesamohamownego:
50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308740 50
GTIN	4045197151070
Klasa artykułu	32Z

Opis**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Ø kołnierza D: 39,3 mm

Ø główki D₁: 32 mm

Długość całkowita L: 65 mm

L₁: 25,1 mm

gwint M: M24

gwint wewnętrzny: M24

Opis techniczny

Ø kołnierza D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
gwint wewnętrzny	M24
gwint M	M24
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50

do stożka niesamohamownego	50
Długość całkowita L	65 mm
Ø główki D ₁	32 mm
maks. moment obrotowy dokręcania	150 N·m
Głębokość gwintu wewnętrznego	17,5 mm
Właściwości otworu	z otworem