



Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308615 40
GTIN	4045197554543
Klasa artykułu	31Z

Opis

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

norma na sworznie dociągające: DIN 69872

Ø kołnierza D: 23 mm

Ø головки D₁: 19 mm

Długość całkowita L: 54 mm

L₁: 26 mm

gwint M: M16

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 N·m

Opis techniczny

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø головки D ₁	19 mm
Długość całkowita L	54 mm
L ₁	26 mm

gwint M	M16
maks. moment obrotowy dokręcania	50 N·m
Ø kołnierza D	23 mm
do stożka niesamohamownego	40
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	DIN 69872