

HOLEX**Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B, z otworem, do stożka niesamohamownego: 50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308650 50
GTIN	4045197150998
Klasa artykułu	32Z

Opis**Zastosowanie:**

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

norma na sworznie dociągające: ISO 7388

Ø kołnierza D: 36 mm

Ø główki D₁: 29,1 mm

Długość całkowita L: 65,5 mm

L₁: 25,55 mm

gwint M: M24

maks. moment obrotowy dokręcania: 150 Nm

Opis techniczny

Ø główki D ₁	29,1 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 50
Długość całkowita L	65,5 mm

maks. moment obrotowy dokręcania	150 Nm
L ₁	25,55 mm
gwint M	M24
Ø kołnierza D	36 mm
do stożka niesamohamownego	50
rozwartość klucza	30 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	ISO 7388
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308825 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50