

**Garant****Sworznie dociągające uszczelnione, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308660 40
GTIN	4045197151001
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Zastosowanie:**

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

**wskazówka:**

**uszczelnione** pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

norma na sworznie dociągające: ISO 7388

Ø kołnierza D: 22,5 mm

Ø główki D<sub>1</sub>: 18,95 mm

Długość całkowita L: 44,5 mm

L<sub>1</sub>: 16,25 mm

gwint M: M16

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 Nm

**Opis techniczny**

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Ø główki D <sub>1</sub>	18,95 mm
do stożka niesamohamownego	40

gwint M	M16
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø kołnierza D	22,5 mm
Długość całkowita L	44,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
rozwartość klucza	18 mm
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	ISO 7388
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40