

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, typ: 160/16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341000 160/16
GTIN	4045197308351
Klasa artykułu	33A

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:**DIN 238**

zakres mocowania: 3 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 56 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 95,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 109 mm

uchwytów ze stożkiem: B 16

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 15,733 mm

Opis techniczny

zakres mocowania	3 - 16 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
dł. uchwytu zamkniętego	109 mm
typ	160/16

największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej	95,5 mm
\varnothing zewnętrzna	56 mm